



## Coudeuse de précision complète avec accessoires, Hauteur maximale de pièce: 60mm



### Données de commande

N° commande	823600 60
GTIN	2050001933065
Classe d'article	86K

### Description

#### Exécution:

Puissante cintrreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les **butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide** pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un **plateau tournant sur roulement à aiguilles** (réf. 60 et 100).

#### Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 – 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

#### Adapté(s) pour:

Etau / Etabli

#### Livraison:

1 plaque de pliage (r = 2 mm), 90°, 823602 réf. 2, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande, 1 capuchon, 1 clé de 5 - 6 - 8 - 10.

#### Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823601 – 823604.

### Description technique

Hauteur	145 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) Ø	15 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à froid)	60x6 / 13x13 mm

Profondeur	200 mm
Hauteur maximale de pièce	60 mm
Largeur	335 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud)	60×10 / 20×20 mm
Poids	22,4 kg
Type de produit	Cintreuses

## Accessoires

Outil d'emboutissage Rayon 8	823602 8
Outil d'emboutissage Rayon 10	823602 10
Outil d'emboutissage Rayon 2	823602 2
Outil d'emboutissage Rayon 5	823602 5