



Coudeuse de précision complète avec accessoires, Hauteur maximale de pièce: 100mm



Données de commande

N° commande	823600 100
GTIN	2050001933072
Classe d'article	86K

Description

Exécution:

Puissante cintrreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les **butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide** pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un **plateau tournant sur roulement à aiguilles** (réf. 60 et 100).

Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 – 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

Adapté(s) pour:

Etabli

Livraison:

1 plaque de pliage (r = 2 mm), 90°, 823603 réf. 2, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande.

Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823601 – 823604.

Description technique

Hauteur maximale de pièce	100 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) Ø	18 mm
Profondeur	240 mm

Capacité de pliage matériaux plats (à froid)	100×7 / 18×18 mm
Poids	43,9 kg
Hauteur	205 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud)	100×10 / 22×22 mm
Largeur	465 mm
Type de produit	Cintreuses

Accessoires

Agrafe supplémentaire	823604
Outil d'emboutissage Rayon 15	823603 15
Outil d'emboutissage Rayon 10	823603 10
Outil d'emboutissage Rayon 5	823603 5
Outil d'emboutissage Rayon 2	823603 2