

3M Scotch-Brite™

## Tampons en nylon, jeu de 25 pièces Durable Flex, 114×228 mm, Structure du nylon: 1000



### Données de commande

N° commande	556145 1000
GTIN	8410001134420
Classe d'article	53M

### Description

#### Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Nylon hautes performances **flexible** avec **répartition du grain extrêmement dense** jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un **enlèvement de matière plus agressif**, une durée de vie maximale sans encrassement et un **résultat de ponçage encore plus homogène**. L'**excellente flexibilité** facilite l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

#### Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

#### Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer. **Fin / très fin:** pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l'élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

#### Livraison:

Jeu de 25 tampons.

### Description technique

Comparaison grain	600 - 1000
-------------------	------------

Degré de finesse	très fin
Couleur	gris
Structure du nylon	1000
Désignation 3M	DF
Exécution	S Ultra Fine
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur	114 mm
Longueur	228 mm
Attribut des noms de produit	114×228 mm
Type de produit	Feuille nylon

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

à sec

adaptée

---

## Accessoires

Bloc à poncer

556020

Mandrin

556030