


STARCKE®**Disque abrasif auto-agrippant en tissu (ZA), Ø 115 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	567605 80
GTIN	4002748779886
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippant 341XK extrêmement robustes sur support en coton renforcé et indéchirable. Nouveau système liant avec zirconium (ZA).

Le **dos du disque auto-agrippant** sur les **plateaux-supports**, p. ex. **567760**. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur **meuleuses d'angle** ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: **40 m/s**.

Utilisations multiples pour le **ponçage grossier et fin de métaux**.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150.

Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902 – 566950. Petits systèmes de polissage Ø 50 mm et Ø 75 mm, voir 554005 et suiv.

Description technique

Grain	80
Ø disque	115 mm
Référence fabricant	341XK
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support, M14 Ø ext. 115 mm	567760 115
Disque de polissage auto-agrippant, M14 Ø ext. 115 mm	567762 115