

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, simple, à gauche, PSC 80, Pour carré porte-outils: 32mm**Données de commande**

N° commande	318942 32
GTIN	2050001930040
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de serrage L ₁	98 mm
Ø ext. D	110 mm
Pour carré porte-outils	32 mm
Longueur de col cote A	140 mm
B	55 mm
Support	PSC 80
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

