

SWISS TOOLS

## Porte-outils pour barres d'alésage, PSC 80, Ø serrage D1: 16 mm



### Données de commande

N° commande	318889 16
GTIN	2050001921857
Classe d'article	36D

### Description

#### Utilisation:

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

#### Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 98 mm

Ø ext. D: 40 mm

L<sub>1</sub>: 68 mm

### Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Ø ext. D	40 mm
Longueur de col cote A	98 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Support	PSC 80
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

