

Garant**Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	318890 10
GTIN	4045197889386
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de barres d'alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

L ₁	83 mm
Ø serrage D ₁	10 mm
Ø ext. D	45 mm
Longueur de col cote A	105 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

