

**Garant****Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	318890 12
GTIN	4045197889393
Classe d'article	31G

**Description****Exécution:**

**GARANT** - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

**Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de barres d'alésage.

**Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Ø ext. D	45 mm
L <sub>1</sub>	83 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Longueur de col cote A	105 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

