

Garant**Porte-outils pour barres d'alésage fendu, HSK-T 63, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	318831 12
GTIN	4045197905178
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Description technique

Longueur de col cote A	105 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø ext. D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon