

Garant**eco Porte-outils axial, simple, à gauche, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 318621 25 |
| GTIN | 4045197893246 |
| Classe d'article | 31G |

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT eco.

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.

Description technique

| | |
|------------------------------------|----------|
| Longueur de col cote A | 130 mm |
| Ø ext. D | 102 mm |
| B | 40 mm |
| Longueur de serrage L ₁ | 88 mm |
| Pour carré porte-outils | 25 mm |
| Support | HSK-T 63 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Norme de porte-outils | ISO 12164-3 |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Porte-outils |