

Garant**eco Porte-outils axial, double, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm**

Données de commande

N° commande	318855 25
GTIN	4045197893314
Classe d'article	31G

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT eco.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande. Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 **et** 25 mm.

Description technique

Pour carré porte-outils	25 mm
B	40 mm
Ø ext. D	102 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Longueur de serrage L ₁	102 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2

Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils