

**Garant****eco Porte-outils diagonal, 45°, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm**

## Données de commande

N° commande	318857 25
GTIN	4045197893338
Classe d'article	31G

## Description

### Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

**GARANT** - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT eco.

### Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

### Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande. Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 **et** 25 mm.

## Description technique

Déport pointes f	12,7 mm
Longueur de col cote A	110 mm
Ø ext. D	94 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
B	40 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2

Arrosage interne

oui

Type de produit

Porte-outils