

**Garant****Porte-outil longitudinal BMT eco, BMT: 40****Données de commande**

N° commande	319884 40
GTIN	4045197877338
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Description technique**

$h_1$	20 mm
$L_1$	70 mm
$L_2$	62 mm
x	70 mm

Machines adéquates	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	78 mm
Type de produit	Porte-outils