

Garant**Porte-outil longitudinal BMT eco, BMT: 55/E****Données de commande**

N° commande	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Description technique

Machines adéquates	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Type de produit	Porte-outils