

Garant**Porte-outil transversal BMT eco, BMT: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319886 40 |
| GTIN | 4045197877383 |
| Classe d'article | 31V |

Description**Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Utilisation:

Essentiellement pour le surfacage et l'usinage intérieur.

Description technique

| | |
|-------|-------|
| b_2 | 65 mm |
| h_1 | 20 mm |
| x | 80 mm |
| L_1 | 70 mm |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Machines adéquates | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT |
| L ₂ | 62 mm |
| h ₂ | 78 mm |
| Type de produit | Porte-outils |