

Garant**Porte-outils transversal BMT Eco, BMT: 60****Données de commande**

N° commande	319886 60
GTIN	4045197877390
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT Eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Utilisation:

Essentiellement pour le surfacage et l'usinage intérieur.

Description technique

b_2	70 mm
Machines adéquates	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Type de produit	Porte-outils