

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté Antivibratoire, SA 40, Filetage M × longueur L1: M12X100****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 301307 M12X100 |
| GTIN | 4045197889331 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Forme conique.

Modèle antivibratoire, avec âme antivibratoire.**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|--|------------|
| Ø alésage D ₁ Tolérance IT6 | 12,5 mm |
| Ø ext. D | 33 mm |
| Filetage M | M12×100 |
| Longueur de col cote A | 119 mm |
| Long. utile L ₁ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Support | SA 40 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Vibration | Amortissement |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue fileté |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Tirette étanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette Mazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |
| Tirette étanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308795 40 |

| | |
|--|-----------|
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |
| Tirette Type A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40 | 308635 40 |
| Tirette Type B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308765 40 |