

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté Antivibratoire, SA 40, Filetage M × longueur L1: M16X150****Données de commande**

N° commande	301307 M16X150
GTIN	4045197889355
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Forme conique.

Modèle antivibratoire, avec âme antivibratoire.**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	17 mm
Filetage M	M16×150
Ø ext. D	42,5 mm
L ₂	5 mm
Longueur de col cote A	169 mm
Long. utile L ₁	150 mm
Ø D ₂	29 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

Accessoires

TiretteType B Pour cône 40	308640 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40

Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40