

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté Antivibratoire, forme conique, HSK-A 63, Filetage M × longueur L1: M12X150

Données de commande

N° commande	307037 M12X150
GTIN	4045197905130
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Avec RFID / alésage Balluffchip. Forme conique. **Exécution anti-vibratoire.**

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue fileté 301374 – 301379 et 301361 – 301368.

Description technique

Ø D ₂	21 mm
Longueur de col cote A	176 mm
Long. utile L ₁	150 mm
Ø alésage D ₁	12,5 mm
Filetage M	M12×150
Ø ext. D	40 mm
L ₂	5 mm

Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée