

**HAINBUCH****Tête de serrage lisse, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 50mm**

## Données de commande

N° commande	329950 50
GTIN	2050001924575
Classe d'article	33H

## Description

**Exécution:**

Modèle lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

Ø serrage	50 mm
Surface de serrage	lisse
Profil	rond
Dureté	60 HR

Longueur L	59 mm
Exécution	Sans déport avant
Support	SK 100
Type de produit	Tête de serrage