HAINBUCH

Tête de serrage avec rainures transversales, SK 100, ∅ de serrage (par pas de 1 mm): 20mm



Données de commande

N° commande	329952 20
GTIN	2050001925138
Classe d'article	33H

Description

Exécution:
Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit ∅.
Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ∅ de serrage désiré.**
Utilisation:
Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).
Remarque(s):
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Description technique

∅ serrage	20 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR

Surface de serrage	Rainures transversales
Longueur L	59 mm
Support	SK 100
Type de produit	Tête de serrage