

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 31mm**

## Données de commande

N° commande	329954 31
GTIN	2050001925244
Classe d'article	33H

## Description

**Exécution:**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**

## Description technique

Ø serrage	31 mm
Dureté	60 HR
Profil	rond

Surface de serrage	Rainures transversales et longitudinales
Longueur L	59 mm
Support	SK 100
Type de produit	Tête de serrage