

**Tête de serrage douce, SK 100, Ø de perçage de départ: 15mm****Données de commande**

N° commande	329956 15
GTIN	2050001925947
Classe d'article	33H

**Description****Exécution:**

Douce (dureté réduite de 40 HRC dans l'alésage) pour auto-alésage.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**

**Description technique**

Ø alésage initial	15 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR
Longueur L	59 mm

Support	SK 100
Type de produit	Tête de serrage