


**STARCKE®****Disque abrasif auto-agrippant en tissu (ZA), Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 567615 40     |
| GTIN             | 4002748779916 |
| Classe d'article | 56Z           |

**Description****Exécution:**

**Disques abrasifs adhésif 341XK extrêmement robustes sur support en coton renforcé et indéchirable.** Nouveau système liant avec zirconium (ZA).

Le **dos du disque est auto agrippant** sur les **plateaux-supports**, p. ex. **567760**. Pour un changement de disque rapide.

**Utilisation:**

Sur **meuleuses d'angle** ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: **40 m/s**.

Utilisations multiples pour le **ponçage grossier et fin de métaux**.

**Remarque(s):**

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150.

Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902 – 566950. Petits systèmes de polissage Ø 50 mm et Ø 75 mm, voir 554005 et suiv.

**Description technique**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grain                                 | 40      |
| Ø disque                              | 125 mm  |
| Référence fabricant                   | 341XK   |
| Abréviation de l'abrasif              | ZA      |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Attribut des noms de produit | Ø 125 mm                      |
| Machine motrice              | Meuleuse d'angle              |
| Vitesse de rotation maximale | 40 m/s                        |
| Type de produit              | Disque abrasif auto-agrippant |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | adaptée             |                |          |
| INOX                           | moyennement adaptée |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | moyennement adaptée |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Peinture                       | moyennement adaptée |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante Pour Ø de disque 125 mm | 567857 125 |
| Disque de polissage auto-agrippant, M14 Ø ext. 125 mm             | 567762 125 |
| Plateau-support, M14 Ø ext. 125 mm                                | 567760 125 |