

STARCKE®**Disque abrasif auto-agrippant papier (A), Ø 150 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	567725 40
GTIN	4002748776533
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 – 400, revêtu de stéarate) avec **haute résistance et densité élevée**. Capacité d'abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).

Le **dos du disque est auto agrippant** sur les **plateaux-supports**, p. ex. **567760**. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur **meuleuses d'angle** ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: **40 m/s**.

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902 – 566950. Petits systèmes de polissage Ø 50 mm et Ø 75 mm, voir 554005 et suiv.

Description technique

Grain	40
-------	----

Ø disque	150 mm
Référence fabricant	540 FK
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support,M14 Ø ext. 150 mm	567760 150
Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante Pour Ø de disque 150 mm	567857 150
Disque de polissage auto-agrippant,M14 Ø ext. 150 mm	567762 150