


STARCKE®**Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 8 + 1 perforations, Ø 150 mm, Grain: 320**

Données de commande

N° commande	567755 320
GTIN	4002748765353
Classe d'article	56Z

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 – 800, revêtu de stéarate) avec **haute résistance et densité élevée**.

Capacité d'abrasion élevée grâce au grain corindon spécial **(A)**.

Le **dos du disque est auto-agrippant** pour un changement de disque rapide.

Avec 9 perforations pour Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita RO6030, Bosch GX 150 avec aspiration.

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: **40 m/s**.

Description technique

Grain	320
Ø disque	150 mm

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	9
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm	567885 150
	567887 150

Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples
Ø ext. 150 mm

Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm

567990 147