

**STARCKE®****Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 8 perforations, Ø 125 mm, Grain: 400**

## Données de commande

N° commande	567745 400
GTIN	4002748776656
Classe d'article	56Z

## Description

### Exécution:

**Papier abrasif** Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 – 800, revêtu de stéarate) avec **haute résistance et densité élevée**.

Capacité d'abrasion élevée grâce au grain corindon spécial **(A)**.

Le **dos du disque est** auto-agrippant pour un changement de disque rapide.

Avec 8 perforations pour Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 avec aspiration.

### Utilisation:

**Utilisation universelle** pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: **40 m/s**.

## Description technique

Grain	400
Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Nombre de trous d'aspiration	8
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Plateau-support PU perforé Ø ext. 123 mm	567990 123
--	------------