


**STARCKE®****Disque abrasif auto-agrippant en tissu (ZA), Ø 150 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	567625 60
GTIN	4002748756528
Classe d'article	56Z

**Description****Exécution:**

**Disques abrasifs adhésif 341XK extrêmement robustes sur support en coton renforcé et indéchirable.** Nouveau système liant avec zirconium (ZA).

Le **dos du disque est auto-agrippant** sur les **plateaux-supports**, p. ex. **567760**. Pour un changement de disque rapide.

**Utilisation:**

Sur **meuleuses d'angle** ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: **40 m/s**.

Utilisations multiples pour le **ponçage grossier et fin de métaux**.

**Remarque(s):**

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150.

Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902 – 566950. Petits systèmes de polissage Ø 50 mm et Ø 75 mm, voir 554005 et suiv.

**Description technique**

Grain	60
Ø disque	150 mm
Référence fabricant	341XK
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plateau-support, M14 Ø ext. 150 mm	567760 150
Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante Pour Ø de disque 150 mm	567857 150
Disque de polissage auto-agrippant, M14 Ø ext. 150 mm	567762 150