



Dynamomètre Macro Line Newton, Plage de pesée maximale: 200N



Données de commande

N° commande	479422 200
GTIN	7612348801961
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Balances de grande précision: $\pm 0,3$ % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°. Avec index mobile et poignée de maintien.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Description technique

Plage de pesée maximale	200 N
Prise de charge	Crochet
Longueur graduation	140 mm
Graduation	2 N

Etalonnage	K1
Type de produit	Dynamomètres

Services

EtalonnageDynamomètres Type F	027730 F
-------------------------------	----------

Accessoires

Index mobile Type MACRO	479429 MACRO
Kit de pression Type MACRO	479421 MACRO