



Balance à ressort Medio Line, Plage de pesée maximale: 300g



Données de commande

N° commande	479415 300
GTIN	2050001051677
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Balances de grande précision: $\pm 0,3$ % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Description technique

Longueur graduation	100 mm
Graduation	2 g
Plage de pesée maximale	300 g
Prise de charge	Pince
Etalonnage	K1

Type de produit	Dynamomètres
-----------------	--------------

Services

Etalonnage Dynamomètres Type F	027730 F
--------------------------------	----------

Accessoires

Crochet et pince pour Micro / Medio	479428
-------------------------------------	--------

Index mobile Type MEDIO	479429 MEDIO
-------------------------	--------------

Kit de pression Type MEDIO	479421 MEDIO
----------------------------	--------------