



Loupe à poser Vario, avec mise au point, Grossissement (x): 10



Données de commande

N° commande	490410 10
GTIN	4015478115480
Classe d'article	49A

Description

Exécution:

Système de lentilles aplanétiques, en verre au silicate résistantes aux rayures. Image à fort contraste. Corps en plastique transparent antichocs. Combinable avec les réticules 490440. Mise au point variable Vario, correction dioptrique jusqu'à ± 4 dpt possible – spécialement conçues pour les porteurs de lunettes.

Description technique

Ø lentille	22,8 mm
Grossissement (x)	10
Type de produit	Loupes à poser

Accessoires

490450 8/1

Loupe à poser Vario + réticules, jeu: dans un coffret de rangement Grossissement (x) / nombre de réticule 8/1

Réticule Duo Type 5	490440 5
Réticule Duo Type 4	490440 4
Réticule Duo Type 3	490440 3
Réticule Duo Type 1	490440 1
Coffret de rangement pour réticules et loupes à poser	490455
Réticule Duo Type 2	490440 2