



## Balance à ressort Macro Line, Plage de pesée maximale: 20kg



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 479420 20     |
| GTIN             | 7612348800209 |
| Classe d'article | 47F           |

### Description

#### Exécution:

Balances de grande précision:  $\pm 0,3$  % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°. Avec index mobile et poignée de maintien.

#### Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

#### Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

### Description technique

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Graduation              | 200 g   |
| Prise de charge         | Crochet |
| Longueur graduation     | 140 mm  |
| Plage de pesée maximale | 20 kg   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Etalonnage      | K1           |
| Type de produit | Dynamomètres |

### Services

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| EtalonnageDynamomètres Type F | 027730 F |
|-------------------------------|----------|

### Accessoires

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Index mobile Type MACRO    | 479429 MACRO |
| Kit de pression Type MACRO | 479421 MACRO |