



Balance à ressort Medio Line, Plage de pesée maximale: 2500g



Données de commande

N° commande	479415 2500
GTIN	2050001051707
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Balances de grande précision: $\pm 0,3$ % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Description technique

Longueur graduation	100 mm
Graduation	20 g
Prise de charge	Crochet
Plage de pesée maximale	2500 g
Etalonnage	K1

Type de produit

Dynamomètres

Services

EtalonnageDynamomètres Type F

027730 F

Accessoires

Crochet et pincepour Micro / Medio

479428

Kit de pression Type MEDIO

479421 MEDIO

Index mobile Type MEDIO

479429 MEDIO