

Tampon fileté double MultiCheck, Filetage: M12



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486510 M12 |
| GTIN | 2050001060822 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Similaires à 486000 ou 486100.

Corps en acier robuste et maniable avec douille coulissante graduée en aluminium pour mesure et lecture directe de la **profondeur de filetage jusqu'à 4xD**.

Avantage(s):

Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu'à 50 % pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés (kit de montage sur demande).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

MultiCheck pour filetages à pas gros et à pas fin avec vernier (lecture jusqu'à 0,1 mm) ou avec affichage numérique (lecture jusqu'à 0,01 mm) avec sortie de données **sur demande** (voir codes art. 486511 – 486516).

Description technique

| | |
|-----------------|---------|
| Filetage | M12 |
| Pas de filetage | 1,75 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Lecture | 0,5 mm |
| Norme | DIN 13 |
| Type de filetage | M |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Etalonnage | Prix sur demande |
| Type de produit | Tampons filetés doubles |

Services

| | |
|-----------------|-----------|
| Ø maximal 60 mm | 028650 60 |
|-----------------|-----------|