



Balance à ressort Macro Line, Plage de pesée maximale: 50kg



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 479420 50 |
| GTIN | 7612348800506 |
| Classe d'article | 47F |

Description

Exécution:

Balances de grande précision: $\pm 0,3$ % de la charge. Plage de tarage jusqu'à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 – uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°. Avec index mobile et poignée de maintien.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Description technique

| | |
|-------------------------|---------|
| Graduation | 500 g |
| Longueur graduation | 90 mm |
| Prise de charge | Crochet |
| Plage de pesée maximale | 50 kg |

| | |
|-----------------|--------------|
| Etalonnage | K1 |
| Type de produit | Dynamomètres |

Services

| | |
|-------------------------------|----------|
| EtalonnageDynamomètres Type F | 027730 F |
|-------------------------------|----------|

Accessoires

| | |
|----------------------------|--------------|
| Index mobile Type MACRO | 479429 MACRO |
| Kit de pression Type MACRO | 479421 MACRO |