

Garant**Loupe de mesure de précision, Grossissement (x): 12****Données de commande**

N° commande	490540 12
GTIN	4045197563842
Classe d'article	41M

Description**Exécution:**

Avec système de lentilles aplanétiques. Graduation finement gravée, lecture antireflets. Forme tubulaire ouverte spéciale pour une stabilité et un éclairage optimal.

Accessoire(s):

Unité d'éclairage 490545.

Pièce(s) de rechange:

Réticule 490542.

Description technique

Hauteur	41 mm
Graduation	0,05 mm
Plage de mesure	6 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Grossissement (x)	12
Système de lentilles	aplanétique

Type de produit

Loupes de mesure

Services

Etalonnage Réglets Longueur maximale 500 mm

026200 500

Accessoires

Réticule de rechange

490542

Unité d'éclairage à LED

490545