

Tampon fileté double MultiCheck, Filetage: M14



Données de commande

N° commande	486510 M14
GTIN	2050001060839
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Similaires à 486000 ou 486100.

Corps en acier robuste et maniable avec douille coulissante graduée en aluminium pour mesure et lecture directe de la **profondeur de filetage jusqu'à 4xD**.

Avantage(s):

Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu'à 50 % pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés (kit de montage sur demande).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

MultiCheck pour filetages à pas gros et à pas fin avec vernier (lecture jusqu'à 0,1 mm) ou avec affichage numérique (lecture jusqu'à 0,01 mm) avec sortie de données **sur demande** (voir codes art. 486511 – 486516).

Description technique

Filetage	M14
Pas de filetage	2 mm

Lecture	0,5 mm
Norme	DIN 13
Type de filetage	M
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Tampons filetés doubles

Services

Ø maximal 60 mm	028650 60
-----------------	-----------