

Garant
Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm

Données de commande

N° commande	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	E16R SDQCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	200 mm
Déport L_3	10 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	15,6 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500