

Garant
Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260320 20/11 |
| GTIN | 4045197877727 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Hauteur de serrage L ₂ | 18,9 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 25 mm |
| Déport L ₃ | 12,5 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Code ISO porte-outils | E20S SDQCR/L11 |
| Ø queue D _s | 20 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D |
| Type d'outils | Carbure |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 8 | 269028 8 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |