

Garant
Barre d'alésage carbure, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	8,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Hauteur de serrage L_2	11,6 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Code ISO porte-outils	E12M SDQCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø queue D_s	12 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500