

**Garant****Barre d'alésage carbure, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	250 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	E20S SDQCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	18,9 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Déport L <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500