

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Ø pré-perçage min. D _{min}	14 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	7 mm
Longueur de col L ₁	30 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø queue D _s	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500