

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Déport L_3	11 mm
Hauteur de serrage L_2	14 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L07
Longueur de col L_1	48 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500