

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Déport L ₃	13 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	26 mm
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Longueur de col L ₁	60 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDQCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500