

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 25/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	17 mm
Code ISO porte-outils	A25R SDQCR/L11
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Longueur de col $L_1$	75 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32,5 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500