

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 32/11 mm**

Données de commande

N° commande	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	44 mm
Sous-plaquette	269005 3
Déport L_3	22 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	A32S SDQCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur de col L_1	96 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 3	269005 3
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500