

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 40/11 mm**

Données de commande

N° commande	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 3
Longueur de col L ₁	120 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	300 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Hauteur de serrage L ₂	39 mm
Déport L ₃	27 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Code ISO porte-outils	A40T SDQCR/L11
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Ø queue D _s	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500