

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L ₁	36 mm
Longueur totale L	140 mm
Déport L ₃	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A12L SDQCR/L07
Ø pré-perçage min. D _{min}	17 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500