

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L07
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Déport L_3	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Hauteur de serrage L_2	14 mm
Longueur de col L_1	48 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500