

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de col $L_1$	60 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDQCR/L11
Déport $L_3$	13 mm
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	26 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500